

**Garant****Sada nářadí 150-dílná, Typ: 692210****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 685000 692210 |
| GTIN           | 4067263125655 |
| Třída artiklu  | 61H           |

**Popis****Provedení:**

Vysoce kvalitní textilní brašna na nářadí **GreenPlus** osazená praktickým profesionálním nářadím se stane vaším průvodcem každodenní prací.

**Rozsah dodávky:**

Sada 6hranných úhlových klíčů, s dlouhou kulovou hlavou, 9dílná sada: 1 ks č. 627132 vel. 9

Sada kleští, 4dílná: 1 ks č. 700001 vel. 4

Klešťové klíče: 1 ks č. 813501 vel. 180

Posuvné měřítko: 1 ks č. 410100 vel. 150

Svinovací metr 3 m: 1 ks č. 461900 vel. 3

Plastový skládací metr 2 m: 1 ks č. 466200 vel. 2

Řezací nože: 1 ks č. 845020

Kombinované nůžky s 2složkovou rukojetí, rovné: 1 ks č. 763030 vel. 205

Šroubovák s držákem bitů: 1 ks č. 676602 vel. 30

Ráčna s držákem bitů: 1 ks č. 676690 vel. 1/4

Sortiment bitů, 61dílný: 1 ks č. 676040

Sada šroubováků,

ploché a Phillips: 1 ks č. 666956 vel. 4/2

Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, 41dílná: 1 ks. č. 630325 vel. SD

Textilní svinovací pouzdro pro otevřené klíče: 1 ks č. 614835 vel. 10

Oboustranný maticový klíč: Vždy 1 ks č. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Univerzální odjehlovače: 1 ks č. 839901 vel. S10

Ruční odjehlovač: 1 ks č. 150400 vel. 12,4

Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750110 vel. 300

Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků, 7dílná: 1 ks č. 787078 vel. 7

Čelovka (HOLEX): 1 ks č. 081493 vel. 300

Ochranné brýle: 1 ks č. 096200 vel. CLEAR

Uložení v: 1 ks č. 692210 vel. 1

### Upozornění:

**Nářadí se dodává volně ložené.**

## Technický popis

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Počet dílů     | 150                                  |
| Unášecí profil | Plochý šroubovák                     |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips        |
| Unášecí profil | Šroubovák, Pozidriv                  |
| Unášecí profil | 6-hranný šroubovák                   |
| Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč               |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX®           |
| Unášecí profil | TriWing                              |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem |
| Druh produktu  | Sada náradí                          |

## Příslušenství

|  |              |
|--|--------------|
| LED čelovka s akumulátorem Typ 300               | 081493 300   |
| Komfortní ochranné brýle Odstín skla brýlí CLEAR | 096200 CLEAR |
| Ruční odjehlovač otřepů90° Vnější Ø 12,4 mm      | 150400 12,4  |
| Posuvné měřítko Rozsah měření 150 mm             | 410100 150   |
| Svinovací metr Délka 3 m                         | 461900 3     |

|   |              |
|---|--------------|
| Plastový skládací metr Délka 2 m  | 466200 2     |
| Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 10X11 mm  | 610600 10X11 |
| Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 12X13 mm  | 610600 12X13 |
| Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 14X15 mm  | 610600 14X15 |
| Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 17X19 mm  | 610600 17X19 |
| Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 18X19 mm  | 610600 18X19 |
| Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 20X22 mm  | 610600 20X22 |
| Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 22X24 mm  | 610600 22X24 |
| Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 8X9 mm  | 610600 8X9   |
| Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkouchromované Počet šroubováků 9                | 627132 9     |
| Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce41-dílná Typ SD  | 630325 SD    |
| Sada dílenských šroubováků, 6dílnáploché a pro šrouby Phillips Počet šroubováků 4/2             | 666956 4/2   |
| Sada bitů61 dílná   | 676040       |
| Držák šroubováku pro 1/4palcové bitys magnetem Délka čepele 30 mm                               | 676602 30    |
| Ráčnový klíč pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3 Typ 1/4   | 676690 1/4   |
| Textilní batoh na náradí Typ 1  | 692210 1     |
| Sada kleští s rukojetmi4dílná Počet kleští 4  | 700001 4     |
| Zámečnické kladivo sochranným pouzdem násady Hmotnost bez násady 300 g                          | 750110 300   |
| Kombinované nůžky s 2složkovou rukojetírovné, s nastavením šířky rozevření Celková délka 205 mm | 763030 205   |
| Sada víceúčelových vrtáků z TK Počet vrtáků 7   | 787078 7     |
| Klešťový klíč Celková délka 180 mm  | 813501 180   |
| Odjehlovač/škrabák Typ S10  | 839901 S10   |
| Univerzální nůž s 2složkovou rukojetíse 3 čepelemi, 18 mm                                       | 845020       |