

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub pro podložku	269013 2
Velikost destiček	9 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
Délka hlavy L ₁	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
ISO kód držáku	SSSCR/L 1616H09
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Podložka	269005 12
Velikost stopky	16 mm
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 12	269005 12
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500