

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 12/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	6 mm
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	6 mm
Velikost destiček	9 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Velikost stopky	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
Celková délka L neutrální držák	80 mm
ISO kód držáku	SSDCN 1212F09
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Podložka	269005 12
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 12	269005 12
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500