

**Mitutoyo****Lineární měřítko, Efektivní měřená délka L0: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	499241 300
GTIN	4550501371476
Třída artiklu	44D

**Popis****Provedení:**

- **S absolutním systémem měření.**
- **Po zapnutí se zobrazí aktuální poloha, čímž se eliminuje potřeba časově náročného posuvu do referenčních bodů.**
- **Jednoduchá montáž a instalace.**
- **Výrobek není choulostivý vůči vodě, oleji a prachu díky elektromagnetické indukci.**

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Použití:**

Pro přesnou detekci a polohování axiálního přestavením, např. na frézkách, soustruzích, polohovacích stolech nebo na měřicích zařízeních. Vhodné i pro technickou přípravu obráběcích strojů na digitální zobrazování.

**Upozornění:**

**Použití pouze v kombinaci se zobrazovacím zařízením č. 499356.**

**Technický popis**

Zdroj energie	síťový provoz
Celková délka L <sub>3</sub>	488 mm
Maximální dráha měřicí hlavy L <sub>1</sub>	330 mm
Přesnost měření (20°)	5 μm

Ochranná třída IP	IP 67
Efektivní měřicí délka $L_0$	300 mm
Délka kabelu	3,5 m
Rozteč otvorů $L_2$	468 mm
Šířka	22 mm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Lineární měřítko

## Příslušenství

Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 2	499356 2
Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 3	499356 3