

**Mitutoyo****Lineární měřítko, Efektivní měřená délka L<sub>0</sub>: 600mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	499241 600
GTIN	4550501371520
Třída artiklu	44D

## Popis

### Provedení:

- **S absolutním systémem měření.**
- **Po zapnutí se zobrazí aktuální poloha, čímž se eliminuje potřeba časově náročného posuvu do referenčních bodů.**
- **Jednoduchá montáž a instalace.**
- **Výrobek není choulostivý vůči vodě, oleji a prachu díky elektromagnetické indukci.**

### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Použití:

Pro přesnou detekci a polohování axiálního přestavením, např. na frézkách, soustružích, polohovacích stolech nebo na měřicích zařízeních. Vhodné i pro technickou přípravu obráběcích strojů na digitální zobrazování.

### Upozornění:

**Použití pouze v kombinaci se zobrazovacím zařízením č. 499356.**

## Technický popis

Maximální dráha měřicí hlavy L <sub>1</sub>	640 mm
Šířka	22 mm
Rozteč otvorů L <sub>2</sub>	778 mm
Efektivní měřicí délka L <sub>0</sub>	600 mm

Délka kabelu	3,5 m
Zdroj energie	síťový provoz
Celková délka L <sub>3</sub>	798 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Přesnost měření (20°)	7 μm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Lineární měřítko

---

## Příslušenství

Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 2	499356 2
Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 3	499356 3