

Mitutoyo**Lineární měřítko, Efektivní měřená délka L₀: 800mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	499241 800
GTIN	4550501371551
Třída artiklu	44D

Popis

Provedení:

- S absolutním systémem měření.
- Po zapnutí se zobrazí aktuální poloha, čímž se eliminuje potřeba časově náročného posuvu do referenčních bodů.
- Jednoduchá montáž a instalace.
- Výrobek není choulostivý vůči vodě, oleji a prachu díky elektromagnetické indukci.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro přesnou detekci a polohování axiálního přestavením, např. na frézkách, soustružích, polohovacích stolech nebo na měřicích zařízeních. Vhodné i pro technickou přípravu obráběcích strojů na digitální zobrazování.

Upozornění:

Použití pouze v kombinaci se zobrazovacím zařízením č. 499356.

Technický popis

Délka kabelu	3,5 m
Zdroj energie	síťový provoz
Rozteč otvorů L ₂	978 mm
Efektivní měřicí délka L ₀	800 mm

Přesnost měření (20°)	7 µm
Ochranná třída IP	IP 67
Maximální dráha měřicí hlavy L ₁	840 mm
Celková délka L ₃	998 mm
Šířka	22 mm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Lineární měřítko

Příslušenství

Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 2	499356 2
Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 3	499356 3