



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC m7: 15 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	235500 15
GTIN	4047109090668
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

S kombinovanou stopkou.

- Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
- Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

Použití:

- Nerotační a rotační použití.
- Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
- Pro otvory s tolerancí $\pm 0,2$ mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Pro Ø palců: 19/32 palec

Délka vyložení L_A : 54 mm

Ø stopky D_s : 20 mm

Délka stopky L_s : 50 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: SOEX 050204 13-..

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

Technický popis

Ø stopky D_s	20 mm
Užitná délka L_1	30 mm

Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 050204 13-..
Délka stopky L _s	50 mm
Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	15
Pro Ø palců	19/32 palec
Celková délka L	104 mm
Délka vyložení L _A	54 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1	239652 6IP1
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, stopka E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP