

**Akumulátorová přímočará pila, Typ: 71360561****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Třída artiklu	03F

Popis**Provedení:**

Robustní a univerzálně použitelné přímočaré pily s kovovou skříní převodovky a ochranou proti přetížení. Akumulátorová přímočará pila na kov a dřevo. Optimální ovládání díky úzké tyčové rukojeti pro přesné řezy. Otáčky a kyvadlový zdvih jsou nastavitelné.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073808 – 073840.

Technický popis

Hmotnost	2,1 kg
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální tloušťka řezání oceli	12 mm
Nastavení pokosu	ano
Výměna nástroje bez použití nástroje	ano
Zvláštní znaky	malý obvod rukojeti
Kyvňý zdvih	4násobný

Konstrukce	ve tvaru tyče
Maximální tloušťka řezání dřeva	150 mm
Označení výrobce	F-IRON Jig 26 AS
Maximální vibrace dle EN	8,1 m/s ²
Počet zdvihů	700 - 3000 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Obal	Systemový kufr (L-Boxx)
Druh produktu	Pila