



Akumulátorová okružní pila F-Iron Cut 57, Typ: 71360461



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorová ruční okružní pila na kov pro rychlé a přesné řezání plechů, trubek a profilů za studena s hloubkou řezu až 57 mm.

- **Ruční nastavení otáček.**
- **Velká sběrná nádoba na špony.**
- **Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy, ochrana proti opětovnému rozběhu a bezpečnostní tepelný vypínač.**

Rozsah dodávky:

Včetně listu pro kotoučovou pilu, nádoby na špony a boxu L-BOXX. Bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a startovací sady naleznete od č. 073857 a č. 073858.

Vhodné základní sady najdete pod č. 073863 až 073867.

Technický popis

Hmotnost	3,05 kg
Maximální hloubka řezu 90°	57 mm
Ø pilového listu	150 mm
Maximální počet otáček	2800 min ⁻¹

Napětí akumulátorů	18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Provedení	Kotoučová pila na kov
Označení výrobce	F-IRONCut57AS
Ø otvoru pilového listu	20 mm
Druh produktu	Pila