



Akumulátorová okružní pila, Typ: M12FCS442



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová okružní pila M12 FUEL™ s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™.

- Hořčíková patka snižuje hmotnost a maximalizuje odolnost.
- Integrované ofukování prachu udržuje linii řezu viditelnou.
- LED světlo osvětluje linii řezu pro lepší viditelnost.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky, přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073801–073840.

Technický popis

Hmotnost	2,5 kg
Provedení	Ruční kotoučová pila
Maximální hloubka řezu 90°	44 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů	2
Označení výrobce	M12 FCS442 502X

Technický list

Typ akumulátoru	Li-Ion
Ø otvoru pilového listu	20 mm
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální vibrace dle EN	1,5 m/s ²
Maximální počet otáček	3600 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Ø pilového listu	140 mm
Napětí akumulátorů	12 V
Druh produktu	Pila

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/078207-M12FCS442>