



Vrták do plného Komet KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOEX



Údaje o objednávce

Artikové číslo	235500 20,5
GTIN	4047109047198
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

S kombinovanou stopkou.

- Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
- Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

Použití:

- Nerotační a rotační použití.
- Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
- Pro otvory s tolerancí $\pm 0,2$ mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

Ø stopky D _s	25 mm
Užitná délka L ₁	42 mm
Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 060306 18-..
Délka stopky L _s	56 mm

Série	KUB Quatron®
Celková délka L	122 mm
Délka vyložení L _A	66 mm
Jmenovitý Ø D _C	20,5 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/235500-20,5>