

Garant UNILINE

ESD-CLEANING Wall Pojízdné, Typ: M**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972890 M
GTIN	4067263126126
Třída artiklu	9GD

Popis**Provedení:**

Velmi stabilní oboustranná stěna z ocelového plechu s děrovanou stěnou \square 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny, háků a držáků easyFix. Stabilní základní deska umožňuje snadnou instalaci a přemísťování. **Elektricky vodivá kolečka** se 4 říditelnými kolečky \varnothing 125 mm, 2 s parkovací brzdou.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Rozsah dodávky:

Mobilní ESD UNI Wall; nádoba na druhotné suroviny ESD easyBin č. 972910 vel. 25; ESD skladový box č. 972321 vel. AB1 s držákem boxů easyFix; držák nástrojů easyFix 90°, délka 100 mm; držák nástrojů easyFix dvojitý 45°, délka 100 mm; držák na lahve a plechovky easyFix, vnitřní \varnothing 90 mm.

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.**

Technický popis

Počet říditelných koleček s brzdou	2
\varnothing koleček	125 mm

Hloubka	750 mm
Výška	2067 mm
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Hmotnost	69 kg
Užitná šířka	600 mm
Šířka	600 mm
Nosnost	75 kg
Řada	Čištění Wall
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Čisticí stanice

Příslušenství

ESD skladový box Typ AB1	972321 AB1
Nádoba na druhotné suroviny ESD easyBin Objem 25 l	972910 25