

**Garant****SOGX 050204, HB6530, Typ: ST1400**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	234034 ST1400
GTIN	4045197697653
Třída artiklu	21E

## Popis

**Vhodné pro:**

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

**Doporučení:**

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

**Upozornění:**

Nepoužívat jako vnitřní břit (pro vnitřní břit nutný = druh řezného materiálu HB630).

Posuv f: 0,06 - 0,12 mm/ot.

## Technický popis

Typ	ST1400
Řada	Vrtacka
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 050204
Typ	HB6530
Řezný materiál	TK

Posuv f	0,06 - 0,12 mm/ot.
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný	230 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	190 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	160 m/min	P
mokrý max.	vhodný		