

Garant**SOGX 110509, HB6535, Typ: ST900**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	234082 ST900
GTIN	4045197697844
Třída artiklu	21E

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Posuv f: 0,08 - 0,18 mm/ot.

Technický popis

Typ	ST900
Řada	Vrtacka
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 110509
Typ	HB6535
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,08 - 0,18 mm/ot.

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro vrtání**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	M
CuZn	omezené použití	250 m/min	N
mokrý max.	vhodný		