

Garant GRIDLINE

ESD skříň na nářadí kompletní se zásuvkami, 26×24G, Výška v mm / model: 800/6A



Údaje o objednávce

Artikové číslo	972440 800/6A
GTIN	4067263124962
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Skříň na nářadí **ESD vodivá**, dle DIN EN 61340-5-1. Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. **Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. **Včetně uzemňovacího kabelu ESD.**

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá podobná RAL 7035, **práškově nanášený lak ESD.**

Upozornění:

- **Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti skříně.**
- **Všechny plastové díly (např. krytky a madla) nejsou ESD vodivé.**

Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná šířka zásuvky v G	26

Užitná šířka zásuvek	650 mm
Počet zásuvek	6
Výbava ESD	ano
Komponenty nevodivé pro ESD	Všechny plastové díly
Včetně zemnicího kabelu ESD	ano
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Šířka	750 mm
Hmotnost	133 kg
Výška	800 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Hloubka	700 mm
Užitná výška	700 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------