

Garant GRIDLINE

**ESD montážní vozík pro zásuvky, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 685/0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Skříň na nářadí **ESD vodivá**, dle DIN EN 61340-5-1. Montážní vozík v 30×28G každý se 2 **vodivými** pevnými a říditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, říditelná kolečka aretovatelná. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

K osazení zásuvkami 26×24G č. 972455.

**Lakování:**

Korpus a zásuvky světle šedá podobná RAL 7035 **potaženo práškovým lakem ESD**.

**Upozornění:**

- **Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty a úchytky) nejsou vodivé pro elektrostatické výboje ESD.**
- **Uzemněno kolečky.**

**Technický popis**

Výška	685 mm
Uzemnění	Uzemněno kolečky
Korpus nahoře otevřený	ne

Počet říditelných koleček s brzdou	2
Užitná výška	400 mm
Ø koleček	125 mm
Výbava ESD	ano
Maximální nosnost	600 kg
Hloubka	700 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Se zvýšenou hranou	ano
Komponenty nevodivé pro ESD	Všechny plastové díly
Šířka	750 mm
Hmotnost	55 kg
Užitná výška zásuvkové skříňky	400 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Montážní vozík

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------