

Garant GRIDLINE

ESD montážní vozík pro zásuvky, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 985/0

Údaje o objednávce

Artikové číslo	972447 985/0
GTIN	4067263124993
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Skříň na nářadí **ESD vodivá**, dle DIN EN 61340-5-1. Montážní vozík v 30×28G každý se 2 **vodivými** pevnými a říditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, říditelná kolečka aretovatelná. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

K osazení zásuvkami 26×24G č. 972455.

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá podobná RAL 7035 **potaženo práškovým lakem ESD**.

Upozornění:

- **Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty a úchytky) nejsou vodivé pro elektrostatické výboje ESD.**
- **Uzemněno kolečky.**

Technický popis

Výbava ESD	ano
Korpus nahoře otevřený	ne

Ø koleček	125 mm
Komponenty nevodivé pro ESD	Všechny plastové díly
Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Maximální nosnost	600 kg
Výška	985 mm
Šířka	750 mm
Uzemnění	Uzemněno kolečky
Hmotnost	65 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Se zvýšenou hranou	ano
Užitná výška	700 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hloubka	700 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------