

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD 50 kg, 26×24G, Výška čela zásuvky: 50mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972453 50
GTIN	4067263126287
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnost 50 kg.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Technický popis

Užitná šířka v G	26
Oblast použití	Skříň na náradí
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná hloubka v G	24
Hmotnost	11 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Užitná šířka	650 mm
Užitná výška	25 mm
Užitná hloubka	600 mm
Výška čela	50 mm

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Zásuvka