

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí ESD pro zásuvky, 26×24G, Výška: 900mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972450 900
GTIN	4067263126225
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Korpus skříně na nářadí 30×28G, **provedení ESD** podle DIN EN 61340-5-1, vhodné pro zásuvky 26×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vhodné zásuvky najdete pod č. 972453.

Včetně uzemňovacího kabelu ESD.**Lakování:**

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.**
- **Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty a úchytky) nejsou vodivé pro elektrostatické výboje ESD.**

Technický popis

Šířka	750 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	41 kg

Výbava ESD	ano
Komponenty nevodivé pro ESD	Všechny plastové díly
Hloubka	700 mm
Výška	900 mm
Hloubka v G	28
Uzemnění	Uzemňovací přípojka na korpusu
Maximální nosnost	4000 kg
Šířka v G	30
Včetně zemnicího kabelu ESD	ano
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------