

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí ESD pro zásuvky, 26×24G, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 972450 800 |
| GTIN | 4067263126263 |
| Třída artiklu | 9GK |

Popis**Provedení:**

Korpus skříně na nářadí 30×28G, **provedení ESD** podle DIN EN 61340-5-1, vhodné pro zásuvky 26×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vhodné zásuvky najdete pod č. 972453.

Včetně uzemňovacího kabelu ESD.

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.**
- **Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty a úchytky) nejsou vodivé pro elektrostatické výboje ESD.**

Technický popis

| | |
|-----------|--------|
| Výška | 800 mm |
| Šířka v G | 30 |
| Hloubka | 700 mm |

| | |
|--|--------------------------------|
| Včetně zemnicího kabelu ESD | ano |
| Hloubka v G | 28 |
| Výbava ESD | ano |
| Komponenty nevodivé pro ESD | Všechny plastové díly |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Hmotnost | 38 kg |
| Uzemnění | Uzemňovací přípojka na korpusu |
| Šířka | 750 mm |
| Maximální nosnost | 4000 kg |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×24G |
| Druh produktu | Korpus skříně na nářadí |

Příslušenství

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Krytka zámku pro GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
|------------------------------------|-------------|