

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí ESD pro zásuvky, 26×24G, Výška: 700mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	972450 700
GTIN	4067263126270
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Korpus skříně na nářadí 30×28G, **provedení ESD** podle DIN EN 61340-5-1, vhodné pro zásuvky 26×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vhodné zásuvky najdete pod č. 972454.

Včetně uzemňovacího kabelu ESD.

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.**
- **Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty a úchytky) nejsou vodivé pro elektrostatické výboje ESD.**

Technický popis

Hloubka	700 mm
Šířka	750 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Technický list

Výbava ESD	ano
Včetně zemnicího kabelu ESD	ano
Uzemnění	Uzemňovací přípojka na korpusu
Šířka v G	30
Hmotnost	35 kg
Hloubka v G	28
Výška	700 mm
Maximální nosnost	4000 kg
Komponenty nevodivé pro ESD	Všechny plastové díly
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/972450-700>