

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou 50 kg, 26×24G, Výška čela zásuvky: 75mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972455 75
GTIN	4067263126355
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnost 50 kg.

Odblokování **jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

Lakování:

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Technický popis

S otvíráním jednotlivých zásuvek	ano
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná šířka	650 mm
Hmotnost	12 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Užitná hloubka	600 mm
Užitná šířka v G	26
Užitná hloubka v G	24

Užitná výška	50 mm
Výška čela	75 mm
Oblast použití	Skříň na nářadí
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Zásuvka