

Garant GRIDLINE

**Zásuvka ESD 50 kg, 26×24G, Výška čela zásuvky: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972453 200
GTIN	4067263126331
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnost 50 kg.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

**Technický popis**

Užitná šířka v G	26
Užitná šířka	650 mm
Užitná hloubka	600 mm
Užitná výška	175 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Oblast použití	Skříň na náradí
Hmotnost	18 kg
Užitná hloubka v G	24
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg

Výška čela	200 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Zásuvka