

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD, 36×24G, Výška čela zásuvky: 50mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972473 50
GTIN	4067263126409
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Nosnost 50 kg.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Zásuvkový korpus a čelo světle šedá podobná RAL 7035 **opatřeno práškově nanášeným lakem ESD.**

Technický popis

Užitná hloubka	600 mm
Užitná šířka v G	36
Užitná hloubka v G	24
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Užitná šířka	900 mm
Hmotnost	14 kg
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Oblast použití	Skříň na náradí
Výška čela	50 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×24

Užitná výška	25 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Zásuvka