

Garant GRIDLINE

**Korpus skříně na nářadí ESD pro zásuvky, 36×24G, Výška: 1250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972470 1250
GTIN	4067263126515
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Korpus skříně na nářadí ESD 40×28G, vhodný pro zásuvky 36×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vhodné zásuvky pod č. 972473.

**Včetně uzemňovacího kabelu ESD.****Lakování:**

Korpus světle šedá, podobná RAL 7035, **práškově nanášený ESD lak.**

**Upozornění:**

Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty) a úchytky nejsou vodivé pro elektrostatické výboje - ESD. Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.

**Technický popis**

Počet výsuvných polic	0
Užitná výška	1150 mm
Počet dvířek	0
Hloubka	700 mm

Včetně zemnicího kabelu ESD	ano
Užitná výška pro zásuvky	1150 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka v G	28
Výška	1250 mm
Uzemnění	Uzemňovací přípojka na korpusu
Maximální nosnost	4000 kg
Výbava ESD	ano
Šířka v G	40
Šířka	1000 mm
Hmotnost	58 kg
Počet zásuvek	0
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------