

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí ESD pro zásuvky, 36×24G, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972470 800
GTIN	4067263126485
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Korpus skříně na nářadí ESD 40×28G, vhodný pro zásuvky 36×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vhodné zásuvky pod č. 972473.

Včetně uzemňovacího kabelu ESD.**Lakování:**

Korpus světle šedá, podobná RAL 7035, **práškově nanášený ESD lak.**

Upozornění:

Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty) a úchytky nejsou vodivé pro elektrostatické výboje - ESD. Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.

Technický popis

Užitná výška	700 mm
Hloubka	700 mm
Počet výsuvných polic	0
Šířka v G	40
Výška	800 mm
Počet zásuvek	0
Včetně zemnicího kabelu ESD	ano
Uzemnění	Uzemňovací přípojka na korpusu
Maximální nosnost	4000 kg
Hmotnost	45 kg

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	1000 mm
Hloubka v G	28
Výbava ESD	ano
Počet dvířek	0
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------