

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí ESD, kompletní se zásuvkami 50 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/10**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972460 1000/10
GTIN	4067263126553
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Skříň na nářadí, **provedení ESD**, podle DIN EN 61340-5-1. Kompletně osazená skříň na nářadí 40×28G, se zásuvkami 36×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Centrální zamykání cylindrickým zámekem. **Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Včetně uzemňovacího kabelu ESD.**Lakování:**

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, **práškově nanášený ESD lak.**

Upozornění:

- **Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.**
- **Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty a úchytkové lišty) nejsou vodivé pro elektrostatické výboje ESD.**

Technický popis

Šířka	1000 mm
Hmotnost	162 kg

Hloubka	700 mm
Užitná výška	900 mm
Výška	1000 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná šířka zásuvky v G	36
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	36×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříňe na nářadí ESD pro zásuvky Výška 1000 mm	972470 1000
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 100 mm	972473 100
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 75 mm	972473 75