

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/09mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost stopky	20 mm
ISO kód držáku	SSSCR/L 2020K09
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
Délka hlavy L ₁	20 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Podložka	269005 12
Velikost destiček	9 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 12	269005 12
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500