



Sada tvrdokovových příklepových vrtáků, Počet vrtáků: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	789021 10
GTIN	4058546414849
Třída artiklu	76G

Popis

Provedení:

- 2břítý rezač. 3 speciální Power Breaker razící zuby MS2 vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu pro rychlejší postup vrtání a úběr materiálu. Kvalitní TK hrot se zvláště silným pájením zaručuje dlouhou životnost i ve vyztuženém betonu. Díky spirále se zpevněným jádrem (KVS) se tlumí vibrace; rázová energie se přenáší přímo na vrtací hrot.

V plastové kazetě s kompatibilitou PACKOUT.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Obsah:

Příklepový vrták č. 789000: Po 1 ks vel. 5; 5 ;6 ;6 délka 110 mm; vel. 6; 6; 8; 8; 10; 12 délka 160 mm

Technický popis

Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene

Příslušenství

Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 10X160 mm	789000 10X160
Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 12X160 mm	789000 12X160
Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 5X110 mm	789000 5X110
Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 6X110 mm	789000 6X110
Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 6X160 mm	789000 6X160
Tverdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka 8X160 mm	789000 8X160