



## Sada tvrdokovových příklepových vrtáků „MX4“, Počet vrtáků: 7



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	789062 7
GTIN	4058546414801
Třída artiklu	76G

### Popis

#### Provedení:

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Zvýšená rychlost vrtání díky hlavici se 4 břity. Dvakrát delší životnost oproti 2 břitům. Velkoobjemový design se 4 spirálami. TARGET TIP TECHNOLOGY – ostřejší zahnutý hrot:

Přesnější vrtání, žádné klouzáni po povrchu, agresivnější v železobetonu a rychlejší vrtání.

Certifikace PGM – potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky pro chemické i mechanické kotvy.

V plastové kazetě s kompatibilitou PACKOUT.

#### Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s největším komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. **Design se 4 spirálami** pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysoká stabilita. Malá únava a snížené zatížení přístroje.

#### Obsah:

Příklepový vrták č. 789050: po 1 ks

Vel. 5; 6 délka 115 mm;

Vel. 6; 8; 8; 10 délka 165 mm;

Vel. 12 délka 160 mm

### Technický popis

Obal	plastová kazeta
Počet břitů Z	7
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene