

Sada tvrdokovových příklepových vrtáků, Počet vrtáků: 7**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	789021 7
GTIN	4058546414832
Třída artiklu	76G

Popis**Provedení:**

- **2břítý rezač. 3 speciální Power Breaker razící zuby MS2 vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu pro rychlejší postup vrtání a úběr materiálu. Kvalitní TK hrot se zvláště silným pájením zaručuje dlouhou životnost i ve vyztuženém betonu. Díky spirále se zpevněným jádrem (KVS) se tlumí vibrace; rázová energie se přenáší přímo na vrtací hrot.**

V plastové kazetě s kompatibilitou PACKOUT.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Obsah:

Příklepový vrták č. 789000: Po 1 ks vel. 5; 6 délka 110 mm; vel. 5,5; 6; 8; 10; 12 délka 160 mm

Technický popis

Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene

Příslušenství

Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka
6X110 mm

789000 6X110

Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus Ø×celková délka
12X160 mm

789000 12X160