

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC m7: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235500 16
GTIN	
Třída artiklu	24P

Popis**Provedení:****S kombinovanou stopkou.**

- **Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.**
- **Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.**

Použití:

- **Nerotační a rotační použití.**
- **Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).**
- **Pro otvory s tolerancí ± 0,2 mm.**

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 050204 13-..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Užitná délka L ₁	32 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Počet břitů Z	1
Délka stopky L _s	50 mm

Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	16
Celková délka L	106 mm
Délka vyložení L _A	56 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1	239652 6IP1