


Garant**Upichovací destička neutrální, HU9215, Šířka zápichu w: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273296 8
GTIN	4067263126706
Třída artiklu	21H

Popis**Použití:**

Pro upínací hroty č. 273551 – 273558.

Technický popis

Šířka zápichu w	8 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,19 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	K
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	HU9215
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	80 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	70 m/min	P
GG(G)	vhodný	100 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		