



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC m7: 27 mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 235500 27 |
| GTIN | 4047109047297 |
| Třída artiklu | 24P |

Popis

Provedení:

S kombinovanou stopkou.

- Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
- Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

Použití:

- Nerotační a rotační použití.
- Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
- Pro otvory s tolerancí $\pm 0,2$ mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Pro Ø palců: 1 1/16 palec

Délka vyložení L_A : 78 mm

Ø stopky D_S : 32 mm

Délka stopky L_S : 60 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: SOEX 07T308 23-..

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 07T308 23-.. |
| Počet břitů Z | 1 |

| | |
|---|-----------------------|
| Užitná délka L ₁ | 54 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| Délka stopky L _s | 60 mm |
| Řada | KUB Quatron® |
| Jmenovitý Ø D | 27 |
| Pro Ø palců | 1 1/16 palec |
| Celková délka L | 138 mm |
| Délka vyložení L _A | 78 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Otočení vrtáku | Středicí vrtání |
| Otočení vrtáku | Provrtat |
| Otočení vrtáku | Vypouklé |
| Otočení vrtáku | Příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | Vrtání paketů |
| Otočení vrtáku | Vrtání s přesazením |
| Otočení vrtáku | Šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | šikmo navrtat |
| Vnitřní chlazení | ano |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP1 | 239652 8IP1 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, stopka E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |