



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC m7: 22,5 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	235500 22,5
GTIN	4047109047228
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

S kombinovanou stopkou.

- Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
- Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

Použití:

- Nerotační a rotační použití.
- Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
- Pro otvory s tolerancí $\pm 0,2$ mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Délka vyložení L_A : 70 mm

Ø stopky D_s : 25 mm

Délka stopky L_s : 56 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: SOEX 07T308 23-..

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Technický popis

Ø stopky D_s	25 mm
Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 07T308 23-..
Užitná délka L ₁	46 mm
Délka stopky L _s	56 mm
Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	22,5
Celková délka L	126 mm
Délka vyložení L _A	70 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, stopka E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP1	239652 8IP1