



Dílenský vozík včetně sady nářadí pro elektrikáře, 111dílná sada pro 6 zásuvek, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	689505 1
GTIN	4067263129509
Třída artiklu	66H

Popis

Provedení:

Kompaktní dílenský vozík se 7 zásuvkami. Zásuvky jsou vybaveny **111dílnou sadou nářadí pro elektrikáře HOLEX**, která obsahuje následující nástroje: Klíče, kleště, nástrčné klíče 3/8 palce a 1/2 palce, šroubováky, doplňkový materiál a nářadí pro odizolování, řezání a lisování. Nářadí v horních **5 zásuvkách** je uloženo v přesných dvoubarevných PE vložkách z tvrzené pěny, takže každý nástroj má své definované místo v dílenském vozíku. Zbývající 2 zásuvky je možné obsadit individuálně.

Rozsah dodávky:

Dílenský vozík s plným vysunutím a 7 zásuvkami: 1× č. 914705 vel. 7
 Měřicí prostředek a příslušenství – 22 dílů: 1× č. 689506 vel. 1 vložka z tvrzené pěny
 1× č. 085154 vel. B, permanentní popisovače Dura-Ink® 15
 1× č. 096845 vel. CLEAR komfortní ochranné brýle
 1× č. 410200 vel. 150, posuvné měřítko, Nonius 1/20
 1× č. 452600 vel. 150X100, příložené úhelníky, přesnost 2
 1× č. 458800 vel. TK, rovná rýsovací jehla z tvrdokovu
 1× č. 461805 vel. 300, ocelové měřítko ohebné, úzké, nerezové, matné se zadním dělením
 1× č. 462014 vel. 3, svinovací metr, odečet v mm/inch
 1× č. 466200 vel. 2, plastový skládací metr
 1× č. 467475 vel. 250, vodováha rozvaděče s magnetem
 1× č. 844525 vel. 1F, nůž na kabely s plastovou rukojetí, skládací
 1× č. 845010 vel. 10, sada odlamovacích čepelí 10dílná, 18 mm „Experience“
 1× č. 845039 vel. 160, univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku na čepele 18 mm

Sada klíčů na šrouby – 22 dílů: 1× č. 689506 vel. 2; vložka z tvrzené pěny
 1× č. 613333 vel. 8; 14; 11; 13; 10; 17; 19; 24; jednostranný otevřený klíč, plně izolovaný
 1× č. 614833 vel. 10; 19; 13; 14; 11; 24; klíč očkový jednostranný ráčnový, plně izolovaný
 1× č. 618203 vel. 8; 17; 13; 14; 10; 19; 24; klíč očkový jednostranný, plně izolovaný
 1× č. 814006 vel. 200; stavitelné klíče, VDE izolované
 Sada nástrčných klíčů 3/8 a 1/2 palce – 35 dílů: 1× č. 689506 vel. 3; vložka z tvrzené pěny
 1× č. 637681 vel. 3/8; ráčna přepínatelná, 3/8 palce, s vyhazovačem, plně izolovaná
 1× č. 637683 vel. 3/8; příčná rukojeť, 3/8 palce, plně izolovaná
 1× č. 637685 vel. 125; prodloužení, 3/8 palce, plně izolovaná
 1× č. 637687 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 6hran.vložka, 3/8 palce, plně izol.
 1× č. 637689 vel. 5; 6; 8; 6hranná šroubovací vložka, 3/8 palce, plně izolovaná
 1× č. 643801 vel. 1/2; ráčna přepínatelná, 1/2 palce, plně izolovaná
 1× č. 643803 vel. 1/2; příčná rukojeť, 1/2 palce, plně izolovaná
 1× č. 643805 vel. 125; prodloužení, 1/2 palce, plně izolovaná
 1× č. 643807 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 6hranná hlavice 1/2 palce, plně izol.
 1× č. 643809 vel. 5; 6; 8; 10, 6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, plně izolovaná
 Sada šroubováků – 21 dílů: 1× č. 689506 vel. 4; vložka z tvrzené pěny
 1× č. 625780 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; šroubov. elektrikářský Torx®, plně izol.
 1× č. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; plochý šroubovák elektrikářský, plně izolovaný
 1× č. 665050 vel. 3; jednopólová zkoušečka fází
 1× č. 668631 vel. 0; 1; 2; 3; 4; šroubovák elektrikářský Phillips, plně izolovaný
 Doplnkové zboží – 2 dílů: 1× č. 081670 vel. 500; magnetické zvedáky pružné
 1× č. 473320 vel. 9917; multimetr
 1× č. WM0002 vel. E; hrací karty Ovčí hlava

Upozornění:

Nářadí se dodává volně ložené. Expedice osazeného dílenského vozíku 689505 vel. 1 je možná pouze v rámci EU.

Technický popis

Počet zásuvek	6
Druh produktu	Dílenský vozík

Příslušenství

LED kapesní svítilnas bateriemi Barva BLACK	081437 BLACK
Magnetický držák pružný Tažná síla magnetu 500 g	081670 500
Permanentní popisovač Dura-Ink® 15 Psací barva B	085154 B

Komfortní ochranné brýle Odstín skla brýlí CLEAR	096845 CLEAR
Posuvné měřítko nonius 1/20 Rozsah měření 150 mm	410200 150
Rovná tvrdokovová rýsovací jehla Typ HM	458800 HM
Ocelové ohebné měřítko, úzké, nerezovematované se stupnicí na zadní straně Celková délka 300 mm	461805 300
Svinovací metr, odečet mm/palce Délka pásma 3 m	462014 3
Plastový skládací metr Délka 2 m	466200 2
Vodováha pro skříňové rozvaděče magnetem Délka 250 mm	467475 250
Multimetr Typ přístroje 9917	473320 9917
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný Rozměr klíče 10 mm	613333 10
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný Rozměr klíče 11 mm	613333 11
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný Rozměr klíče 13 mm	613333 13
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný Rozměr klíče 14 mm	613333 14
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný Rozměr klíče 17 mm	613333 17
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný Rozměr klíče 19 mm	613333 19
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný Rozměr klíče 24 mm	613333 24
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný Rozměr klíče 8 mm	613333 8
Ráčnový jednostranný očkový klíč plně izolovaný Rozměr klíče 10 mm	614833 10
Ráčnový jednostranný očkový klíč plně izolovaný Rozměr klíče 11 mm	614833 11
Ráčnový jednostranný očkový klíč plně izolovaný Rozměr klíče 13 mm	614833 13
Ráčnový jednostranný očkový klíč plně izolovaný Rozměr klíče 14 mm	614833 14

Ráčnový jednostranný očkový klíčplně izolovaný Rozměr klíče 19 mm	614833 19
Ráčnový jednostranný očkový klíčplně izolovaný Rozměr klíče 24 mm	614833 24
Jednostranný očkový klíčplně izolovaný Rozměr klíče 10 mm	618203 10
Jednostranný očkový klíčplně izolovaný Rozměr klíče 13 mm	618203 13
Jednostranný očkový klíčplně izolovaný Rozměr klíče 14 mm	618203 14
Jednostranný očkový klíčplně izolovaný Rozměr klíče 17 mm	618203 17
Jednostranný očkový klíčplně izolovaný Rozměr klíče 19 mm	618203 19
Jednostranný očkový klíčplně izolovaný Rozměr klíče 24 mm	618203 24
Jednostranný očkový klíčplně izolovaný Rozměr klíče 8 mm	618203 8
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®,plně izolovaný Profil Torx® TX10	625780 TX10
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®,plně izolovaný Profil Torx® TX15	625780 TX15
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®,plně izolovaný Profil Torx® TX20	625780 TX20
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®,plně izolovaný Profil Torx® TX25	625780 TX25
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®,plně izolovaný Profil Torx® TX30	625780 TX30
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®,plně izolovaný Profil Torx® TX8	625780 TX8
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®,plně izolovaný Profil Torx® TX9	625780 TX9
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhadzovačemPlně izolované Typ 3/8	637681 3/8
Příčná rukojeť, 3/8 palcePlně izolované Typ 3/8	637683 3/8
	637685 125

Prodloužení, 3/8 palcePlně izolované Celková délka 125 mm	
6hranná hlavice, 3/8 palcePlně izolované Rozměr klíče 10 mm	637687 10
6hranná hlavice, 3/8 palcePlně izolované Rozměr klíče 11 mm	637687 11
6hranná hlavice, 3/8 palcePlně izolované Rozměr klíče 12 mm	637687 12
6hranná hlavice, 3/8 palcePlně izolované Rozměr klíče 13 mm	637687 13
6hranná hlavice, 3/8 palcePlně izolované Rozměr klíče 14 mm	637687 14
6hranná hlavice, 3/8 palcePlně izolované Rozměr klíče 15 mm	637687 15
6hranná hlavice, 3/8 palcePlně izolované Rozměr klíče 16 mm	637687 16
6hranná hlavice, 3/8 palcePlně izolované Rozměr klíče 17 mm	637687 17
6hranná hlavice, 3/8 palcePlně izolované Rozměr klíče 18 mm	637687 18
6hranná hlavice, 3/8 palcePlně izolované Rozměr klíče 19 mm	637687 19
6hranná hlavice, 3/8 palcePlně izolované Rozměr klíče 8 mm	637687 8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palcePlně izolované 6hran 5 mm	637689 5
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palcePlně izolované 6hran 6 mm	637689 6
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palcePlně izolované 6hran 8 mm	637689 8
Ráčna přepínatelná, 1/2 palceplně izolovaná Typ 1/2	643801 1/2
Příčná rukojeť, 1/2 palceplně izolovaná Typ 1/2	643803 1/2
Prodloužení, 1/2 palceplně izolované Celková délka 125 mm	643805 125
	643807 10

6hranná hlavice, 1/2 palceplně izolovaná Rozměr klíče 10 mm

6hranná hlavice, 1/2 palceplně izolovaná Rozměr klíče 11 mm

643807 11

6hranná hlavice, 1/2 palceplně izolovaná Rozměr klíče 12 mm

643807 12

6hranná hlavice, 1/2 palceplně izolovaná Rozměr klíče 13 mm

643807 13

6hranná hlavice, 1/2 palceplně izolovaná Rozměr klíče 14 mm

643807 14

6hranná hlavice, 1/2 palceplně izolovaná Rozměr klíče 16 mm

643807 16

6hranná hlavice, 1/2 palceplně izolovaná Rozměr klíče 17 mm

643807 17

6hranná hlavice, 1/2 palceplně izolovaná Rozměr klíče 18 mm

643807 18

6hranná hlavice, 1/2 palceplně izolovaná Rozměr klíče 19 mm

643807 19

6hranná hlavice, 1/2 palceplně izolovaná Rozměr klíče 22 mm

643807 22

6hranná hlavice, 1/2 palceplně izolovaná Rozměr klíče 24 mm

643807 24

6hranný nástavec šroubováku, 1/2 palceplně izolovaný 6hran 10 mm

643809 10

6hranný nástavec šroubováku, 1/2 palceplně izolovaný 6hran 5 mm

643809 5

6hranný nástavec šroubováku, 1/2 palceplně izolovaný 6hran 6 mm

643809 6

6hranný nástavec šroubováku, 1/2 palceplně izolovaný 6hran 8 mm

643809 8

Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 10 mm

663301 10

Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm

663301 2,5

663301 3

Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 3 mm	
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663301 3,5
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663301 4
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663301 5,5
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 6,5 mm	663301 6,5
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 8 mm	663301 8
Jednopolová zkoušečka fází Šířka břitu 3 mm	665050 3
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips plně izolovaný Velikost křížové drážky 0	668631 0
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips plně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668631 1
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips plně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668631 2
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips plně izolovaný Velikost křížové drážky 3	668631 3
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips plně izolovaný Velikost křížové drážky 4	668631 4
Sada kleští, 4dílná izolované dle VDE Počet kleští 4	700121 4
Siko kleště opláštění rukojetí dle VDE Celková délka 250 mm	705746 250
Přesný odizolovač, plynule nastavitelný Pro Ø vodiče 016-08 mm	728501 016-08
Krimpovací kleště na dutinky Pro průřez vodiče 10 mm ²	729456 10
Malé nůžky na kabely Celková délka 160 mm	730100 160
Elektrikářské nůžky 2složkovou rukojetí a břitem na stříhání drátu Celková délka 140 mm	768802 140
Stavitelné klíče izolované dle VDE Celková délka 200 mm	814006 200
Nůž na kabely s plastovou rukojetí, závěrací Typ 1F	844525 1F

Sada odlamovacích čepelí 10dílňá, 18 mm „experience“
Počet 10

845010 10

Univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku 18 mm
Celková délka 160 mm

845039 160

Dílenský vozíks plně výsuvnými zásuvkami Počet zásuvek 7

914705 7