

Garant GRIDLINE

**Korpus skříňe ESD 24G k individuálnímu osazení zásuvkami, 20×20G, Výška pouzdra: 900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972040 900
GTIN	4067263129622
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříň na zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí. **Pro 100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání cylindrickým zámkem.

**Použití:**

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice ESD č. 972010 – 972015, výškově nastavitelné pracoviště ESD č. 972017, pracovní stoly ESD č. 972150 – 972195.

**Lakování:**

Korpus světle šedá, podobná RAL 7035, **práškově nanášený ESD lak.**

**Upozornění:**

- **Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty) a úchytky nejsou vodivé pro elektrostatické výboje - ESD. Při osazování pláště zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce pláště.**
- **Pro každý korpus je možná pouze jedna zásuvka s výškou čela 50 mm, pouze v poloze zcela nahoře.**

**Technický popis**

Užitná výška	800 mm
--------------	--------

Hloubka v G	26
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Šířka	600 mm
Hloubka	650 mm
Šířka v G	24
Výška	900 mm
Užitná výška pro zásuvky	800 mm
Hmotnost	23,6 kg
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
------------------------------------	-------------