

Garant GRIDLINE

Zásuvka ESD, 20×20G, Výška čela zásuvky: 150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	972045 150
GTIN	4067263129677
Třída artiklu	9GG

Popis

Provedení:

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníkové úchytky. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Vhodné pro:

Všechny korpusy skříně ESD 24G.

Lakování:

Zásuvkový korpus a čelo světle šedá podobná RAL 7035 **opatřeno práškově nanášeným lakem ESD.**

Upozornění:

Pro každý korpus je možná pouze jedna zásuvka s výškou čela 50 mm, pouze v poloze zcela nahoře.

Technický popis

Užitná hloubka	500 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná hloubka v G	20
Užitná šířka	500 mm
Užitná výška	125 mm
Užitná šířka v G	20

Technický list

Výška čela	150 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×20G
Druh produktu	Zásuvka