

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl ESD Vario s korpusem, výška 850 mm, ESD deska, 20×20G, Délka desky: 1500/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972161 1500/6
GTIN	4067263129714
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podstavce, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Pracovní deska z 50 mm objemově vodivé dřevotřískové desky. Povrchová vrstva z vodivého laminátu HPL EGB 0,8 mm. Spodní strana s protitahem z bílého laminátu. Po obvodu 3 mm ABS náklížek antistatický. S vnitřní ocelovou trubkou jako zesilující profil.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Rozsah dodávky:**

1 × podnož, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami a dvířky, pracovní deska.

**Lakování:**

Skříň a podstavce světle šedá podobná RAL 7035 **potażeno práškovým lakem ESD.**

**Upozornění:**

Středový otvor pro uzemňovací blok č.972827 vel.INT2W na spodní straně pracovní desky ESD.

Uzemňovací blok musí být objednán samostatně.

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Výška zásuvkové skříňky	800 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Výška	850 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Hloubka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Šířka	1500 mm
Řada	vario
Počet zásuvek	6
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 100 mm	972035 100
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 125 mm	972035 125
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 150 mm	972035 150
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 200 mm	972035 200
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 50 mm	972035 50
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 75 mm	972035 75
Korpus skříně ESD 24G k individuálnímu osazení zásuvkami Výška pouzdra 800 mm	972040 800
Pracovní deska ESD Délka desky 1500 mm	972160 1500
ESD podstavec Počet výsuvů 800 mm	972180 800
Rohový plech Typ 1	972195 1