



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC m7: 36 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	235500 36
GTIN	4047109026322
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

S kombinovanou stopkou.

- Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.
- Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.

Použití:

- Nerotační a rotační použití.
- Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).
- Pro otvory s tolerancí $\pm 0,2$ mm.

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Délka vyložení L_A : 101 mm

Ø stopky D_s : 32 mm

Délka stopky L_s : 60 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: SOEX 120508 44-..

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 239652 20IP (6,3 Nm)

Technický popis

Počet břitů Z	1
Ø stopky D_s	32 mm
Užitná délka L_1	72 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 120508 44-..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Délka stopky L _s	60 mm
Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	36
Celková délka L	161 mm
Délka vyložení L _A	101 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239652 20IP
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, stopka E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP