

Garant GRIDLINE

Police, Výška čela: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	935110 25
GTIN	4067263125761
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně. Standardní police pro zavěšení.

Nosnost 150 kg.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Upozornění:

- Police slouží jako police se zámkem v kombinaci s centrálním zamykáním č. 935590, 935595. Ze strany montáže je připravená pro umístění cylindrických zámků v cloně.
- 25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.

Technický popis

Oblast použití	Zásuvkový regál
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Výška čela	25 mm
Provedení police	pevně namontovaná police
Provedení police	Rovná police
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Technický list

Šířka	703 mm
Hloubka	575 mm
Šířka v G	26
Hloubka v G	20
Druh produktu	Police