


Garant GRIDLINE

Police drážkovaná, Výška čela: 100mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	935111 100
GTIN	4067263130000
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně. Je to nutné vždy, když se otočná dvířka/posuvná dvířka montují v kombinaci se zásuvkami. Je to nutné, protože 50 mm pod i nad je zapotřebí výstupek jako zarážka jak pro otočná dvířka, tak i pro posuvná dvířka. **Nosnost 200 kg.**

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Police slouží jako police se zámkem v kombinaci s centrálním zamykáním č. 935590, 935595. Ze strany montáže je připravená pro umístění cylindrických zámků v cloně.**
- **25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.**

Technický popis

Výška čela	100 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	200 kg
Oblast použití	Zásuvkový regál
Provedení police	pevně namontovaná police
Provedení police	Rovná police
Provedení police	Drážkovaná police

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka	703 mm
Hloubka	575 mm
Šířka v G	26
Hloubka v G	20
Druh produktu	Police