

Garant GRIDLINE

## Police, Výška čela: 25mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	935160 25
GTIN	4067263125785
Třída artiklu	9GK

### Popis

#### Provedení:

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně. Standardní police pro zavěšení.

#### Nosnost 150 kg.

#### Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

#### Upozornění:

- Police slouží jako police se zámkem v kombinaci s centrálním zamykáním č. 935590, 935595. Ze strany montáže je připravená pro umístění cylindrických zámků v cloně.
- 25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.

### Technický popis

Výška čela	25 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Provedení police	pevně namontovaná police
Provedení police	Rovná police
Oblast použití	Zásuvkový regál
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

## Technický list

Šířka	1453 mm
Hloubka	675 mm
Šířka v G	56
Hloubka v G	24
Druh produktu	Police