

Garant GRIDLINE

Výsuvná police 75 kg, 36×24G, Vestavná výška: 75mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931364 75
GTIN	4067263125754
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Výsuvná police s **100% vysunutím**. Vpředu otevřená, výška pláště boční 46 mm, montážní výška 75 mm. Bez dírkování pro dělicí drážky.

Rozsah dodávky:

Výsuvná police kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Nevhodné pro vestavbu do mobilního korpusu.

Technický popis

S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Vestavná výška	75 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná hloubka v G	24
Hmotnost	17,5 kg
Oblast použití	Skříň na náradí
Užitná šířka v G	36
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×24G
Užitná šířka	900 mm
Užitná hloubka	600 mm
Druh produktu	Výsuvná police