


Garant GRIDLINE

**Police drážkovaná, Výška čela: 100mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 935141 100    |
| GTIN           | 4067263130031 |
| Třída artiklu  | 9GK           |

**Popis****Provedení:**

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně. Je to nutné vždy, když se otočná dvířka/posuvná dvířka montují v kombinaci se zásuvkami. Je to nutné, protože 50 mm pod i nad je zapotřebí výstupek jako zarážka jak pro otočná dvířka, tak i pro posuvná dvířka. **Nosnost 200 kg.**

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

- **Police slouží jako police se zámkem v kombinaci s centrálním zamykáním č. 935590, 935595. Ze strany montáže je připravená pro umístění cylindrických zámků v cloně.**
- **25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.**

**Technický popis**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Provedení police   | pevně namontovaná police |
| Provedení police   | Rovná police             |
| Provedení police   | Drážkovaná police        |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 200 kg                   |
| Výška čela   | 100 mm                   |
| Oblast použití   | Zásuvkový regál          |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm  |
| Volba barev        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Šířka              | 953 mm  |
| Hloubka            | 675 mm  |
| Šířka v G          | 36  |
| Hloubka v G        | 24  |
| Druh produktu      | Police  |