


Garant GRIDLINE

## Police drážkovaná, Výška čela: 25mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	935161 25
GTIN	4067263130048
Třída artiklu	9GK

### Popis

#### Provedení:

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně. Standardní police pro zavěšení.

#### Nosnost 150 kg.

#### Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

#### Upozornění:

- Police slouží jako police se zámkem v kombinaci s centrálním zamykáním č. 935590, 935595. Ze strany montáže je připravená pro umístění cylindrických zámků v cloně.
- 25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.

### Technický popis

Oblast použití	Zásuvkový regál
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Výška čela	25 mm
Provedení police	pevně namontovaná police
Provedení police	Rovná police
Provedení police	Drážkovaná police
Tloušťka materiálu	1,2 mm

## Technický list

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka	1453 mm
Hloubka	675 mm
Šířka v G	56
Hloubka v G	24
Druh produktu	Police