



## Sada VDE Kraftform Kompakt, Počet přepážek: 18



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	667262 18
GTIN	4013288229991
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Rukojeť **Kraftform** se 154 mm dlouhými **výměnnými čepelemi (včetně klíče pro skříňový rozvaděč), plně izolovanými do 1000 V** podle **DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** a zkoušečka napětí (do 250 V dle VDE 0680/6) ve stabilním textilním skládacím pouzdru se suchým zipem a poutkem na opasek.

#### Výhoda:

„Take it Easy“ - vyhledávač nástrojů s barevným označením podle jednotlivých profilů – **pro snadné a rychlé vyhledání.**

#### Obsah:

Ploché čepele: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Čepele pro šrouby Phillips: PH1 a PH2

Čepele Pozidriv: PZ1 a PZ2

Čepel Philipps / drážka - (kombinovaný profil): PH/S1 a PH/S2 (kombinovaný profil)

Čepel pozidriv / drážka - (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)

4hran: 8 mm a 1/4 palce (délka 89 mm)

Trojhran: 9 mm (89 mm dlouhá)

Dvojitý zub: (89 mm dlouhá)

Zkoušečka napětí č. 665030: vel. 3

Rukojeť Kraftform pro výměnné čepele č. 667411: vel. 1

### Technický popis

Počet dílů	18
Unášecí profil	Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv/drážka
Unášecí profil	Šroubováky Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Klíč s dvojitým ozubením
Unášecí profil	4-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Šroubovák s kombinovaným profilem Phillips/drážka
Unášecí profil	3-hranný nástrčný klíč
Označení výrobce	KK VDE 18 Universal 1
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Otočná koncovka	ne
Druh produktu	Šroubováky

---

## Příslušenství

Rukojeť Kraftform VDE jednotlivá Typ 1

667411 1