

**Nástavec KOMET® pro jemné vyvrtávání M302, Typ: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	238310 20
GTIN	4047109082366
Třída artiklu	24J

Popis**Provedení:**

K tomu je vhodné: č. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M a 268878 BK8425.

Upozornění:

Použití s vhodnou jemnou stavěcí hlavou B301. Vhodné vyměnitelné břitové destičky W30 levé a W30/W57 v neutrálním provedení.

Technický popis

Vhodné pro jemnou nastavovací hlavici č. 238301	39; 44
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TO.X 06T1..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239653 6IP
Hrubé přestavení S	3,5 mm
VnějšíØ D ₁	12 mm
Užitná délka L ₁	37,5 mm
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 6IP

674252 6IP

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP

239653 6IP