

 KOMET

Vrták do plného Komet KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOEX, Ø DC m7: 29mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	235500 29
GTIN	
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

S kombinovanou stopkou.

- **Optimalizované chladicí kanálky pro spolehlivý odvod třísek.**
- **Úhel špičky 174° pro téměř rovné dno otvoru.**

Použití:

- **Nerotační a rotační použití.**
- **Pro obtížné podmínky vrtání (plášť válce, šikmé nálitky, přerušovaný řez).**
- **Pro otvory s tolerancí $\pm 0,2$ mm.**

S vyměnitelnými destičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Počet břitů Z	1
Užitná délka L ₁	58 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOEX 090408 32-..
Ø stopky D _s	32 mm
Délka stopky L _s	60 mm

Řada	KUB Quatron®
Jmenovitý Ø D	29
Celková délka L	142 mm
Délka vyložení L _A	82 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP