

Garant**Šroubovák, sada, Počet přepážek: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	667533 10
GTIN	4067263129929
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty.

Dvojitá čepel ze speciální chromvanadiové slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch niklovaný a chromovaný. Černé, rozměrově přesné hroty.

Obsah:

2 ploché čepele: 0,8×4 mm / 0,6×3,5 mm; 1,2×6 mm / 1×5 mm

1 čepel pro šrouby Phillips: vel. 1 / vel. 2

1 čepel pro Pozidriv: vel. 1 / vel. 2

2 čepele pro Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

2 čepele pro 6hran: 2,5 / 3 mm; 4 / 5 mm

1 držák na bity: 1 ks

1 2složková rukojeť: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně textilního svinovacího pouzdra.

Technický popis

Unášecí profil	Plochý šroubovák
----------------	------------------

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák, Pozidriv
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Počet dílů	10
Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Otočná koncovka	ne
S funkcí ráčny	ne
Včetně čepele výstružníku	ne
Teleskopická rukojeť	ne
Druh produktu	Šroubovák